

PHILIPS

Spoturi de plafon/
perete Meranti, 4

Spoturi pentru tavan/
perete


Fără bec

Negru

ClickFix



8719514465435



Accentul pe stil

Include i acest spot luminos practic de la Philips în locuin a dvs. Alege i becul cu LED cu soclu GU10 de la Philips care se potrivește stilului spoturilor dvs. și care asigură o lumină durabilă și de înaltă calitate.

Caracteristici speciale

- Spot reglabil

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Material durabil, de înaltă calitate

Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

Material de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru î i oferă un produs solid și durabil, care î i va înfrumuse a și lumina casa timp de mul i ani.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da
- LED integrat: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,665 kg
- Înăl imea totală: 150 mm
- Lungime totală: 674 mm
- Lă imea totală: 80 mm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: -
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Soclu/fassung: GU10
- Puterea becului inclus: 35W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 35
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat
- Număr de surse de lumină: 4

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514465435
- Greutate netă: 0,67 kg
- Greutate brută: 0,83 kg
- Înăl imea: 72 cm
- Lungime: 12 cm
- Lă imea: 14 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.334

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com