

# PHILIPS

Spoturi/pivoturi  
încastate în sol 6 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

4000 K

Negru

Tensiune joasă; rezistentă la  
apă



8719514477117



## Lampă de grădină pe care o conectezi pur și simplu și apoi o utilizezi

Familia Philips GardenLink de joasă tensiune oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le poți instala singuri cu ușurință și în siguranță. Poți conecta mai multe corpuri de iluminat la o singură sursă de alimentare și o poți conecta la o priză standard, apoi poți adăuga cu ușurință corpuri de iluminat suplimentare sau le poți repositiona oricând dorești. Cablarea este simplă, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol de vătămare pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

### Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

### Sigură în utilizare

- Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 12 V

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 25.000 ore

### Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

8719514477117

**Calitate premium**

- Aluminiiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

**Proiectate pentru utilizare în exterior**

- IP44 – rezistență la intemperii

# Repere

## Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoară. Puteți repositiona corpurile de iluminat și accesoriile pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare col al grădinii dvs.

## Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

## Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 12 V

Lămpile de joasă tensiune (12V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare - nu este nevoie de electrician profesionist.

## Durată de viață mare, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

## Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noaptea. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

**Protec ia mediului**

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

**Caracteristici/accesorii suplimentare incluse**

- Anti rugină și anti praf: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu

**Grădină**

- Grădină: Grădină și curte interioară

**Caracteristicile fotometrice**

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastate în sol
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

**Consum de energie**

- Putere: 6

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,24 kg
- Înăl ıme totală: 119 mm
- Lungime totală: 72 mm
- Lă ıme totală: 118 mm

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Flux luminos total al instala ıei de iluminat: 660
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la re ea: 12 V
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514477117
- Greutate netă: 0,24 kg
- Greutate brută: 0,4 kg
- Înăl ıme: 23 cm
- Lungime: 9 cm
- Lă ıme: 16 cm



Data apariției: 2026-06-27  
Versiune: 0.327

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)