

PHILIPS


Lampă cu piedestal/
pentru alee 6 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Antracit

Tensiune joasă; rezistentă la
apă



8719514477230



Lampă de grădină pe care o conectați pur și simplu și apoi o utilizați

Familia Philips GardenLink de joasă tensiune oferă o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior pe care le puteți instala singuri cu ușurință și în siguranță. Puteți conecta mai multe corpuri de iluminat la o singură sursă de alimentare și o puteți conecta la o priză standard, apoi puteți adăuga cu ușurință corpuri de iluminat suplimentare sau le puteți repositiona oricând doriți. Cablarea este simplă, iar tensiunea joasă înseamnă că nu există niciun pericol de vătămare pentru dvs., copiii dvs. sau animalele de companie.

Ușor de utilizat

- Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink
- Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Sigură în utilizare

- Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 12 V

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 25.000 ore

Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

8719514477230

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Repere

Compatibilă cu toate corpurile de iluminat și accesoriile GardenLink

Fiecare corp de iluminat GardenLink oferă același conector Twist & Lock pentru instalare și conectare ușoare. Puteți repositiona corpurile de iluminat și accesoriile pe măsură ce nevoile dvs. pentru iluminarea exterioară se schimbă, adăugând lumină în fiecare colț al grădinii dvs.

Ușor de instalat cu conectori Twist & Lock

Instalare și conectare super ușoară cu conectorii Twist & Lock ai produsului. Pur și simplu conectați lămpile și bucurați-vă!

Siguranță suplimentară cu tensiune joasă de 12 V

Lămpile de joasă tensiune (12V) pot fi instalate în siguranță fără risc de electrocutare - nu este nevoie de electrician profesionist.

Durată de viață mare, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Material de înaltă calitate



Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă - perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Oțel inoxidabil

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină caldă albă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu pedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Tensiune joasă, Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,86 kg
- Înălțime: 34,9 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 12 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600
- Culoare lumină: 2700 K
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da



Data apariției: 2025-05-06
Versiune: 0.345

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com