

# PHILIPS

Lampă de perete  
Arbour 3,8 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior


3000 K

Antracit

Rezistent la apă



8719514490222



## Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Philips a dezvoltat o lampă pentru exterior ultra-eficientă care folosește o nouă tehnologie pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 3 ori mai mult decât lămpile pentru exterior echivalente Philips LED – și utilizează mai puțin de 50 % din energie. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

### Soluții de iluminat durabile

- Ultraeficient

### Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

### Calitate premium

- Aluminiiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii


8719514490222

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă strălucitoare 3000 K

# Repere

## Ultraeficient



Consumă cu cel pu în 50% mai pu înă energie în compara ie cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

## Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garan ia standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garan ie de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

## Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară




Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## IP44 – rezisten ă la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezisten a la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protec ie împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Lumină albă strălucitoare 3000 K



Știa i că diferitele nuan e de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă strălucitoare la 3000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină caldă albă: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Inovații LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 3,8

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,67 kg
- Înălțime totală: 220 mm
- Lungime totală: 165 mm
- Lățime totală: 75 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514490222
- Greutate netă: 0,67 kg
- Greutate brută: 0,75 kg
- Înălțime: 23,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lățime: 17,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.210

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)