

PHILIPS

Lampă încastrată
UltraEfficient 105 mm 2,2
W

Ultra Efficient

4000 K

Alb

8719514494626



Lumină și stil de nivel superior

Philips a dezvoltat un corp de iluminat orientat în jos ultra eficient care folosește o nouă tehnologie pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 3 ori mai mult decât corpurile de iluminat orientate în jos echivalente Philips LED – și utilizează mai puțin de 50 % din energie. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

Soluții de iluminat durabile

- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Efect de lumină

- Difuzor de înaltă calitate Lumină blândă cu distribuție uniformă

Material și finisaj

- Material metalic de înaltă calitate


Repere

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED




Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Difuzor de înaltă calitate Lumină blândă cu distribuție uniformă



Acest difuzor de înaltă calitate distribuie lumină blândă în mod uniform în încăperile dvs.

Material metalic de înaltă calitate



Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 51 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 25.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Consistența culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: UltraEfficient

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 25 mA
- Eficacitate: 180 lm/W

Consum de energie

- Factor de putere: 0.35

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,099 kg
- Lungime de tăiere: 8.0-9.0 cm
- Lățime de tăiere: 8.0-9.0 cm
- Înălțime: 4,95 cm
- Lungime: 10,5 cm
- Distanță de încastrare: 0,2 cm
- Lățime: 10,5 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 50.000 ore
- Diametru: 105 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 400
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 2.2
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II



Data apariției: 2025-04-19
Versiune: 0.300

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com