



Bec cu filament chihlimbar 50 W ST64 E27 x2



Sferic! Tubular! Vintage! Clasic! Convenabil! Nu unul, ci două becuri cu LED ST64, cu înveliș chihlimbăriu, PLUS o telecomandă WiZ pentru control facil și instantaneu. Creează o atmosferă vintage folosind instalațiile tale decorative sau oriunde îți dorești un plus de eleganță. Alege dintre sutele de nuanțe de lumină albă, de la confortabilă până la rece, sau programează reglarea automată pentru a potrivi lumina în funcție de nevoile și stările tale de spirit în continuă schimbare. Toate luminile pot fi controlate prin Wi-Fi prin intermediul aplicației WiZ, al telecomenzii WiZ sau al vocii.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 640 de lumeni
- Ușor de conectat
- WiZmote inclusă



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: ST64
Soclu: E27
Tip de sticlă: Chihlimbar
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,145 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 20.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
Temperatură culoare: 2000-5000 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 640 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 91 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 43 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8719514550155
EOC: 871951455015502
Titlu produs: Wi-Fi BLE 50W ST64
Amb TW 2PK+Remote

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 50 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
Consum de curent: 7 W
Consum de energie kWh/1000 h: 7

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 143 mm
Lungime totală: 143 mm
Lățime totală: 64 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 640 lm
Putere nominală: 7 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901146
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514550155
Greutate netă: 0,29 kg
Greutate brută: 0,43 kg
Înălțime: 15,5 cm
Lungime: 8,5 cm
Lățime: 18 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.