



## 3 spoturi reglabile **IMAGEO**

Cu trei spoturi reglabile, spotul luminos inteligent, de bază, WiZ Imageo alb oferă lumină albă caldă sau rece pentru orice încăpere. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a-l controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

## **CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI**

- Alb variabil
- Dimensiuni placă: 8 x 44 cm
- IP20/metal/alb



### Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



### Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



### Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.



### Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



### Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



### Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: Dreptunghi  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb  
Material: Metal

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 50.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da  
LED integrat: Nu  
Lămpi LED incluse: Da  
Telecomandă inclusă: Nu

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 90$   
Temperatură culoare: 2700-6500 K  
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2  
Randament luminos (nominal) (nom.): 69 lm/W

## DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie

## CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 220-240 V

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 1,018 kg  
Înălțime totală: 123 mm  
Lungime totală: 440 mm  
Lățime totală: 105 mm

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos bec inclus: 345  
Flux luminos total al instalației de iluminat: 1035  
Culoare lumină: 2700-6500  
Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G  
Puterea becului inclus: 4.9  
Putere maximă a becului de înlocuire: 5  
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele  
Clasa de protecție: Clasa I - Împământat  
Sursă de lumină înlocuibilă: Da  
Număr de surse de lumină: 3

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.

EAN:

wizconnected.com