



2 spoturi reglabile IMAGEO

Oferind un design contemporan și lumină albă caldă sau rece, spotul luminos inteligent, de bază, WiZ Imageo negru are două spoturi reglabile, astfel încât să puteți ilumina spațiul cu o lumină inteligentă. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a-l controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb variabil
- Dimensiuni placă: 8 x 25 cm
- IP20/metal/negru



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!




Certificare Matter

Acest produs este certificat Matter. Îl puteți configura și controla cu platforma dvs. de locuință inteligentă preferată și îl puteți face să funcționeze fără probleme cu alte dispozitive certificate Matter.



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: Dreptunghi

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Metal

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Spot reglabil: Da
Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Nu
Lămpi LED incluse: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): 90
Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

DIVERSE

Concepută special pentru: Funcțional

ALTE CARACTERISTICI

Eficacitate: 69 lm/W

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,62 kg
Înălțime: 12,3 cm
Lungime: 25 cm
Lățime: 10,5 cm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Durată de viață de până la: 15.000 ore
Flux luminos bec inclus: 345 lm
Flux luminos total al instalației de iluminat: 690
Culoare lumină: 2700-6500
Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
LED: Da
LED încorporat: Da
Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G
Număr de becuri: 2
Puterea becului inclus: 4,9
Putere maximă a becului de înlocuire: 5 W
Cod IP: IP20
Clasa de protecție: Clasa I
Sursă de lumină înlocuibilă: Da