

# WiZ



## Bec din sticlă mată 60 W A60 E27



Adu iluminatul centrat pe persoană în viața ta cu ajutorul acestui bec inteligent alb, reglabil, WiZ LED A60. Aplică diverse nuanțe de alb de la cald la rece pentru a te ajuta să te focusezi sau să te relaxezi. Poți configura un orar pentru a aprinde sau stinge luminile în funcție de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le poți controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și poți comanda de la distanță corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la rețeaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.


## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 806 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



## Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!




## Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



## Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



## Activați dispozitivele cu mișcare fără a utiliza un senzor

Tehnologia SpaceSense de la WiZ transformă dispozitivele dvs. în senzori de mișcare. Activați caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și lăsați luminile și dispozitivele să se pornească și să se oprească automat, cu detectarea mișcării. Pentru ca funcția SpaceSense să funcționeze, este nevoie de minimum două dispozitive WiZ într-o cameră.



## Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



## Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: A60  
Soclu: E27  
Tip de sticlă: Mat  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,042 kg

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 20.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 90$   
Temperatură culoare: 2700-6500 K  
Categorie culoare lumină: Alb variabil  
Flux luminos nominal: 806 lm  
Timp de pornire:  $< 0.5$  s  
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee  
Randament luminos (nominal) (nom.): 115 lm/W

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 43 mA

## INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8719514552081  
EOC: 871951455208100  
Titlu produs: Wi-Fi BLE 60W A60 E27  
927-65 FR TW 1PF/6

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5  
Tensiune: 220-240 V  
Putere echivalentă: 60 W  
Etichetă de eficiență energetică (EEL): E  
Consum de curent: 7 W  
Consum de energie kWh/1000 h: 7

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 106 mm  
Lungime totală: 106 mm  
Lățime totală: 60 mm

## VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000  
Flux luminos nominal: 806 lm  
Putere nominală: 7 W

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60  
Număr de înregistrare EPREL: 1901116  
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferite comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.