


Șiruri luminoase

Faceți-vă casa vibrantă cu o gamă de culori pe care le puteți ajusta pentru a face momentele speciale și mai memorabile. Utilizați cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Tensiune joasă
- Pregătit pentru exterior




Configurare instantanee pentru toate luminile

Accesați instantaneu toate funcțiile inteligente, prin simpla conectare a noilor dvs. lămpi la rețeaua Wi-Fi existentă. Puteți controla luminile atunci când nu sunteți acasă și puteți seta programe pentru a le aprinde și stinge automat. Toate acestea fără a fi nevoie să instalați hardware suplimentar. Păstrați controlerul în raza de acoperire Wi-Fi, iar toate luminile conectate vor putea fi controlate în totalitate chiar și în afara razei de acoperire Wi-Fi.




Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Simțiți-vă întotdeauna în siguranță cu ajutorul luminilor automate de exterior

Programați-vă luminile de exterior să se aprindă în fiecare zi înainte de a ajunge acasă, astfel încât să puteți vedea clar mediul înconjurător și să vă simțiți în siguranță. Setati-vă luminile să se stingă automat dimineața, sau atunci când nu sunt necesare, și economisiți energie.



Creați scenariul de lumină perfect pentru exterior

Amestecați diferite moduri de culoare și lumină albă pentru a crea o ambianță perfectă pentru momentele perfecte din grădină. Salvați-vă scena și selectați-o oricând cu ajutorul aplicației, al vocii sau al accesoriului de control.



Înfrumusețați-vă grădina cu milioane de culori și moduri dinamice

Alegeți dintre milioane de culori de lumină, de la alb rece energizant la alb cald și creați cea mai bună ambianță pentru activitățile dvs. în aer liber. Sau aplicați pur și simplu un mod de lumină dinamică prestabilit, cum ar fi Ocean, Forest sau Party, pentru a crea o atmosferă uimitoare și pentru a ridica starea de spirit.



Tehnologie de joasă tensiune și instalare ușoară

Concepută pentru distracție în aer liber! Nu necesită cablare complicată sau instalare specială - doar conectați și utilizați. Dacă doriți să schimbați locația luminii, deșurubați adaptorul și mutați-l în altă parte.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Pentru exterior
Formă lampă: Dreptunghi
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Lămpi LED incluse: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Da
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 7 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2700-5000 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 10 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Grădină
Balcon

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 200 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 2,15 kg
Înălțime totală: 200 mm
Lungime totală: 14.800 mm
Lățime totală: 45 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos bec inclus: 10
Flux luminos total al instalației de iluminat: 120
Culoare lumină: 2700-5000 (RGB)
Puterea becului inclus: 12
Putere maximă a becului de înlocuire: 12
Cod IP: IP65 (Adaptor IP44)
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
Sursă de lumină înlocuibilă: Da
Număr de surse de lumină: 12

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514554450
Greutate netă: 2,14 kg
Greutate brută: 2,54 kg
Înălțime: 33 cm
Lungime: 12,7 cm
Lățime: 39,4 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.