



3 spoturi reglabile IMAGEO, placă rotundă

Trei spoturi reglabile pe o bază elegantă și circulară pentru tavan vă oferă o mulțime de opțiuni distractive pentru a vă inunda camera cu lumină și culori frumoase. Alegeți un scenariu de lumină pentru o activitate specifică folosind instalația noastră de iluminat pentru spoturi în relief sau lăsați totul în seama rutinelor automate ale aplicației noastre.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Dimensiuni placă: Ø 21 cm
- IP20/metal/negru



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Certificare Matter

Acest produs este certificat Matter. Îl puteți configura și controla cu platforma dvs. de locuință inteligentă preferată și îl puteți face să funcționeze fără probleme cu alte dispozitive certificate Matter.



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: Rotund

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Metal

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Spot reglabil: Da
Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Nu
Lămpi LED incluse: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): 90
Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

DIVERSE

Concepută special pentru: Funcțional

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 60 mA
Eficacitate: 69 lm/W

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 1 kg
Înălțime: 12,3 cm
Lungime: 21 cm
Lățime: 21 cm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Durată de viață de până la: 15.000 ore
Flux luminos bec inclus: 345 lm
Diametru: 210 mm
Flux luminos total al instalației de iluminat: 1035
Culoare lumină: 2200-6500 (RGB)
Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
LED: Da
LED încorporat: Da
Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G
Număr de becuri: 3
Puterea becului inclus: 4.9
Putere maximă a becului de înlocuire: 5 W
Cod IP: IP20
Clasa de protecție: Clasa I
Sursă de lumină înlocuibilă: Da



© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.