


# Spot luminos ascendent și descendent de perete

Distrați-vă proiectând modele luminoase pe pereți și creați atmosfera cu ajutorul culorilor. Lampa ascendentă și descendentă de perete pentru interior luminează în sus și în jos, creând forme luminoase, umbre și culori interesante, oferind caracter camerei dumneavoastră.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Dimensiuni: 15 cm înălțime x 9,2 cm lungime x 6,8 cm lățime
- IP20/metal/alb



### Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



### Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



### Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.



### Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



### Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



### Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: Dreptunghi  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb  
Material: Metal

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 50.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da  
LED integrat: Nu  
Lămpi LED incluse: Da  
Telecomandă inclusă: Nu

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 90$   
Temperatură culoare: 2200-6500 K  
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2  
Randament luminos (nominal) (nom.): 69 lm/W

## DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 60 mA

## CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 220-240 V

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,64 kg  
Înălțime totală: 150 mm  
Lungime totală: 92 mm  
Lățime totală: 68 mm

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos bec inclus: 345  
Flux luminos total al instalației de iluminat: 690  
Culoare lumină: 2200-6500 (RGB)  
Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F  
Puterea becului inclus: 4.7  
Putere maximă a becului de înlocuire: 5  
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele  
Clasa de protecție: Clasa I - Împământat  
Sursă de lumină înlocuibilă: Da  
Număr de surse de lumină: 2

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514554597  
Greutate netă: 0,64 kg  
Greutate brută: 0,69 kg  
Înălțime: 16,1 cm  
Lungime: 10,5 cm  
Lățime: 7,8 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.