



Bec 150 W A80 E27



Curcubeie mari, strălucitoare și suficient de frumoase pentru a-ți lumina întreaga cameră? Exact aceasta îți oferă aceste lămpi cu LED A80 complet color. Extraordinarii 2400 de lumeni oferă iluminat funcțional în 16,7 milioane de culori pentru a-ți lumina orice situație în care te afli. Alege culoarea perfectă folosind aplicația WiZ, telecomanda WiZ sau chiar vocea, sau creează programe pentru a realiza automat tranziția la ambianța perfectă, pe măsură ce nevoile și stările tale de spirit se schimbă. Lămpi care pot fi controlate prin intermediul rețelei Wi-Fi existente.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent complet color
- Până la 2452 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.




Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.




Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: A80
Soclu: E27
Tip de sticlă: Mat
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,3 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
Temperatură culoare: 2200-6500 K
Categorie culoare lumină: Complet color
Flux luminos nominal: 2452 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 132 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 140 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8719514554634
EOC: 871951455463401
Titlu produs: Wi-Fi BLE 150W A80 E27
922-65 RGB 1PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 150 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
Consum de curent: 18,5 W
Consum de energie kWh/1000 h: 19

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 163 mm
Lungime totală: 163 mm
Lățime totală: 83 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 2452 lm
Putere nominală: 18.5 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901094
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514554634
Greutate netă: 0,22 kg
Greutate brută: 0,31 kg
Înălțime: 21,6 cm
Lungime: 10,5 cm
Lățime: 10,7 cm