




## Bec 40 W P45 E14



Dimensiuni minime și performanțe maxime cu aceste becuri cu LED E14 complet color. Aceste becuri inteligente sunt perfecte pentru corpurile de iluminat mai mici, dar nu este nimic mic în ceea ce privește intervalul de flux luminos pe care îl oferă. Alege dintre milioanele de culori pentru a le asorta cu orice situație în care te afli, de la o petrecere răsunătoare până la o cină elegantă sau doar pentru un moment de relaxare pe canapea vizionând un film bun, sau creează programe pentru a realiza automat tranziția la ambianța perfectă, pe măsură ce nevoile și stările tale de spirit se schimbă. Toate luminile pot fi controlate prin Wi-Fi prin intermediul aplicației WiZ, al telecomenzii WiZ sau chiar al vocii.


## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent complet color
- Până la 470 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




### Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



### Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.




### Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.




### Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



### Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



### Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.

# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: P45  
Soclu: E14  
Tip de sticlă: Mat  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,05 kg

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 50.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 90$   
Temperatură culoare: 2200-6500 K  
Categorie culoare lumină: Complet color  
Flux luminos nominal: 470 lm  
Timp de pornire:  $< 0.5$  s  
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee  
Randament luminos (nominal) (nom.): 95 lm/W

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 40 mA

## INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8719514554658  
EOC: 871951455465801  
Titlu produs: Wi-Fi BLE 40W P45 E14  
922-65 RGB 1PF/6

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5  
Tensiune: 220-240 V  
Putere echivalentă: 40 W  
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F  
Consum de curent: 4,9 W  
Consum de energie kWh/1000 h: 5

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 101 mm  
Lungime totală: 101 mm  
Lățime totală: 45 mm

## VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000  
Flux luminos nominal: 470 lm  
Putere nominală: 4.9 W

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60  
Număr de înregistrare EPREL: 1901092  
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514554658  
Greutate netă: 0,05 kg  
Greutate brută: 0,09 kg  
Înălțime: 16 cm  
Lungime: 7 cm  
Lățime: 7 cm