

Panou Tavan 12W Pătrat

Umpleți-vă spațiul cu lumină albă care poate fi reglată în funcție de poziția sau scopul dvs.. Designul elegant și instalarea ușoară fac ca aceasta să devină o parte confortabilă și perfectă pentru spațiul dvs.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb reglabil
- Dimensiuni: 300*300mm
- IP20/plastic/negru



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: Dreptunghi

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Metal Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 20.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Spot reglabil: Nu
Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): 80
Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

DIVERSE

Concepută special pentru: Funcțional

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 120 mA
Eficacitate: 83 lm/W

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,76 kg
Înălțime: 4,2 cm
Lungime: 30 cm
Lățime: 30 cm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Durată de viață de până la: 20.000 ore
Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000
Culoare lumină: 2700-6500
Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
LED: Da
LED încorporat: Da
Puterea becului inclus: 12
Cod IP: IP20
Clasa de protecție: Clasa II