

Superslim Ceiling 32 W

Obțineți ușor lumina care se potrivește vieții de zi cu zi cu WiZ Super Slim. Suprafața sa mare de lumină circulară vă inundă camera cu lumină albastră rece pentru a promova vigilența și concentrarea și se estompează într-o culoare moale și caldă pentru a vă ajuta să vă relaxați.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb reglabil
- Dimensiuni: Ø 550
- IP20/plastic/alb




Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: Rotund

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 20.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Spot reglabil: Nu
Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): 80
Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

DIVERSE

Concepută special pentru: Funcțional

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 155 mA
Eficacitate: 118 lm/W

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.9
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 2,3 kg
Înălțime: 2,8 cm
Lungime: 55 cm
Lățime: 55 cm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Durată de viață de până la: 20.000 ore
Diametru: 550 mm
Flux luminos total al instalației de iluminat: 3800
Culoare lumină: 2700-6500
Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
LED: Da
LED încorporat: Da
Puterea becului inclus: 32
Cod IP: IP20
Clasa de protecție: Clasa II