



Bare luminoase cu lumină albă și colorată

Adu iluminatul dinamic în locuința ta cu barele luminoase WiZ, cu lumină albă și colorată (2 incluse). Bucură-te de tehnologia RGBIC pentru un iluminat multicolor. Poziționează-le pe orizontală, pe verticală sau în spatele televizorului pentru a crea ambianța perfectă. Modurile presetate îți permit să alegi între lumină dinamică, statică sau personalizabilă. Poți chiar să setezi luminile să pulseze în ritmul muzicii sau să le sincronizezi cu ecranul televizorului (este necesar un dispozitiv HDMI Sync Box).


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Mai multe culori simultan
- Numeroase opțiuni de amplasare
- Sincronizează luminile cu televizorul folosind un dispozitiv Sync Box.



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Folosește-o cum și unde îți place

Plasează barele luminoase cu lumină albă și colorată orizontal sau vertical pe un dulap pentru televizor sau pe birou, sau montează-le în spatele televizorului/monitorului folosind suporturile magnetice din spate. Cu o rotație de 100°, poți răspândi efectele de lumină în toată camera pentru a crea atmosfera perfectă.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Sincronizați luminile cu muzica

Lăsați-vă duși de ritm cu funcția noastră de sincronizare a muzicii. Sincronizați fără efort luminile cu melodiile dvs. preferate. Nu uitați, păstrați dispozitivul mobil lângă difuzor pentru o armonie perfectă între sunet și lumină.



Iluminat captivant care umple încăperea cu lumină

Sincronizează luminile cu muzica și imaginile video folosind HDMI Sync Box pentru a-ți îmbunătăți experiența de divertisment. Perfect pentru filme și jocuri, funcția Sync creează o atmosferă cu adevărat captivantă, asemănătoare unui cinematograf, care dă viață conținutului tău.



Moduri de lumină statică și dinamică pentru a vă îmbunătăți starea de spirit

Alegeți dintre milioane de culori sau din setul de moduri de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Cu atât de multe opțiuni, puteți aduce magia la toate sărbătorile, petrecerile, întâlnirile intime și dispozițiile zilnice!



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): -
Temperatură culoare: NA
Timp de încălzire până la 60% lumină:
2

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Dormitor Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 49 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.7
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,545 kg
Înălțime totală: 50,4 mm
Lungime totală: 318 mm
Lățime totală: 90 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
Culoare lumină: RGB
Puterea becului inclus: 8.2
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514865211
Greutate netă: 0,55 kg
Greutate brută: 0,81 kg
Înălțime: 17,1 cm
Lungime: 7,4 cm
Lățime: 41,3 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.