



Lampadar LED RGB cu lumină albă și colorată

Transformă-ți spațiul cu lampadarul WiZ, cu lumină albă și colorată. Bucură-te de tehnologia RGBIC pentru configurații uluitoare, multicolore, care creează o atmosferă plăcută în locuința ta. Designul său elegant și minimalist se potrivește în orice colț al casei, în timp ce modurile presetate personalizabile îți permit să alegi între animații dinamice sau lumini delicate și statice. Poți chiar să setezi lumina să pulseze în ritmul muzicii sau să se asorteze culorilor filmului pe care îl privești la televizor (este necesar un dispozitiv HDMI Sync Box).


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Mai multe culori simultan
- Design elegant și minimalist
- Sincronizează luminile cu televizorul folosind un dispozitiv Sync Box.



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.




Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.




Sincronizați luminile cu muzica

Lăsați-vă duși de ritm cu funcția noastră de sincronizare a muzicii. Sincronizați fără efort luminile cu melodiile dvs. preferate. Nu uitați, păstrați dispozitivul mobil lângă difuzor pentru o armonie perfectă între sunet și lumină.



Iluminat captivant care umple încăperea cu lumină

Sincronizează-ți luminile cu imaginile video (este necesar HDMI Sync Box) și muzica pentru a-ți îmbunătăți experiența de divertisment acasă. Perfect pentru filme și jocuri, funcția Sync creează o experiență complet captivantă, asemănătoare unui cinematograf, care dă viață conținutului tău.



Moduri de lumină statică și dinamică pentru a vă îmbunătăți starea de spirit

Alegeți dintre milioane de culori sau din setul de moduri de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Cu atât de multe opțiuni, puteți aduce magia la toate sărbătorile, petrecerile, întâlnirile intime și dispozițiile zilnice!



Efect de lumină într-un gradient uimitor

Experimentează frumusețea luminilor în gradient, unde mai multe culori se amestecă perfect pentru a crea un efect de lumină hipnotizant. Adaugă energie vibrantă oricărei încăperi cu acest design dinamic.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Aluminu

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): -
Temperatură culoare: NA
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Dormitor Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 58 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.7
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 1,347 kg
Lungime totală: 1.355 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru: 90 mm
Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
Culoare lumină: RGB
Puterea becului inclus: 9.7
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514865273
Greutate netă: 1,33 kg
Greutate brută: 3,01 kg
Înălțime: 14,8 cm
Lungime: 143,4 cm
Lățime: 14,3 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.