



Bandă cu LED, 4m

Benzile noastre luminoase RGBIC de 4m sunt concepute pentru a se potrivi în spațiile de dimensiuni medii și a le înfrumuseța prin intermediul celor peste 16 milioane de culori solide. Descoperă mai mult decât simple culori uniforme, cu segmente complet colorate și ajustabile individual, care îți oferă efecte spectaculoase: de la curcubeie și tranziții line de nuanțe, până la scânteii pline de energie. Lipește banda flexibilă oriunde dorești și utilizează aplicația WiZ intuitivă pentru a controla luminile folosind rețeaua Wi-Fi existentă. Modurile de iluminat statice și dinamice, ajustarea inteligentă a intensității luminoase și programarea luminii îți oferă controlul asupra întregului sistem, chiar și atunci când nu ești acasă. Funcționează cu Google Home, Amazon Alexa și Apple HomeKit pentru cel mai ușor grad de utilizare de până acum.


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Spectru complet de culori
- IP20/Plastic



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Sincronizați luminile cu muzica

Lăsați-vă duși de ritm cu funcția noastră de sincronizare a muzicii. Sincronizați fără efort luminile cu melodiile dvs. preferate. Nu uitați, păstrați dispozitivul mobil lângă difuzor pentru o armonie perfectă între sunet și lumină.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Da
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): -
Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

DIVERSE

Concepută special pentru: Ambianță

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 70 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.7
Tensiune: 220-240 V
Consum de curent: 10,2

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,18 kg
Înălțime totală: 0,21 mm
Lungime totală: 400 mm
Lățime totală: 1 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
Culoare lumină: RGB
Puterea becului inclus: 12
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8719514866553
Greutate netă: 0,18 kg
Greutate brută: 0,27 kg
Înălțime: 16,7 cm
Lungime: 8,2 cm
Lățime: 13,9 cm