

PHILIPS

Bandă luminoasă LED
RGBICWW, 5 m, Tip C

LED Inteligent

Efecte de lumină multicolor

Lumină albă ajustabilă

Ușor de tăiat și instalat



8719514866713



Culori vibrante, alb strălucitor

Transforma i-vă spa iul cu afișaje vii și multicolore — inclusiv efecte dinamice precum curcubeie în mișcare, tranzi ii de culoare line și modele sclipitoare — toate redade cu o luminozitate uniformă de la un capăt la altul. Ușor de configurat folosind aplica ia WiZ, complet compatibil cu toate produsele din gama Connected by WiZ și certificat Matter pentru o integrare perfectă cu asisten ii de locuin ă inteligentă precum Alexa, Apple Home și Google Home.

Configurare ușoară

- Configurare foarte ușoară
- Ușor de instalat

Caracteristici inteligente

- Automatiza i-vă luminile folosind calendare
- Detectare a mișcării SpaceSense

Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

Moduri de iluminat

- Transformă casa cu ajutorul luminii
- Moduri de lumină presetate pentru confort

Repere

Configurare foarte ușoară



1. Descarcă aplicația WiZ2. Aprinde lumina. Conectează lampa la Wi-Fi

Ușor de instalat



Îndoie și taie pentru a se potrivi oricărui spațiu, apoi folosește banda dublu adezivă și accesoriile de montare pentru fixare.

Automatiza i-vă luminile folosind calendare

Automatiza i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programa i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Detectare a mișcării SpaceSense




Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

Transformă casa cu ajutorul luminii



Adaugă o lumină ambientală colorată în sufragerie și în camera de jocuri sau luminează blaturile din bucătărie cu o lumină albă strălucitoare.

Moduri de lumină presetate pentru confort



Ajustează lumina în funcție de stare sau de activitate cu modurile de lumină albă precum Lumină naturală, Confortabil și Focalizare. Experimentează gradientele vibrante cu moduri complet color precum Petrecere și Apus.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Selecta ȳ culoarea: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- Complet rezistent la apă: Nu
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensită ȳ: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2700/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină: < 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

- Extensibilitate: Nu

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Camera de zi, Camera copiilor, Camera de gaming

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 125 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.75
- Tensiune: 220-240 V
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,331 kg
- Înăl ȳime totală: 0,25 mm
- Lungime totală: 500 mm
- Lă ȳime totală: 1 mm

Service

- Garan ȳie: 2 ani

Specifica ȳii tehnice

- Frecven ȳă: 50/60
- Flux luminos total al instala ȳiei de iluminat: 1900
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Colorat ȳn gradient și lumină albă (RGBICW)
- Puterea becului inclus: 23
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ȳie: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Formă: NA
- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ȳă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ȳionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514866713
- Greutate netă: 0,33 kg
- Greutate brută: 0,45 kg
- Înăl ȳime: 18,7 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lă ȳime: 18,9 cm



Data apari ȳiei: 2026-06-13
Versiune: 0.253

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garan ȳie ȳn privin ȳa preciziei informa ȳiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei ac ȳiuni corelate. Informa ȳiile prezentate ȳn acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, ȳn afara cazului ȳn care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci ȳnregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com