

PHILIPS

Montaj pe perete

ProjectLine

Formă rotundă

Lumină albă naturală de 4000 K

1400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400 lm
15W
4000K
LED

35.000h
IP65

REAL PROs
REAL QUALITY



Professional quality for your project

8719514954311



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Lampă LED de perete (de interior) eficientă energetic și de calitate profesională. ProjectLine cu montare pe perete sus in economisirea de energie și poate fi montată pe perete și pe tavan. Ideală pentru iluminatul coridoarelor, zonelor de intrare (publice) și verandelor, iluminatul de securitate și iluminatul scărilor cu lumină albă naturală intensă.

Alegerea de durată

- Economisi i energie din momentul în care aprinde i lumina

Alege lumina de înaltă calitate

- Pute i avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

Rezisten ă

- Durată de via ă îndelungată de până la 35.000 de ore

Repere

Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțin kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: PVC
- Finisaj capac optic/finisaj: Opal
- Capac optic/material lentilă: Policarbonat

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Cromatică inițială: (0.38,0.38) SDCM <6
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 110°
- Flux luminos: 1.400
- Nivel maxim de reglare a intensității luminoase: Nu se aplică
- Material sistem optic: Policarbonat
- Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 90
- Indice unificat de orbire CEN: Not applicable

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară, Hotel, Restaurant
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifica ie privind riscul fotobiologic: 0,2 m

Putere

- Tensiune de intrare: De la 220 până la 240
- Curent de pornire: 8
- Timp pornire: 1,2
- Factor de putere (frac ie): 0.7

Consum de energie

- Putere: 15
- Toleran ă consum de energie: +/-10%

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ime totală: 66

Service

- Garan ie: 3 ani

Specifica ii tehnice

- Diametru: 182 mm
- Tehnologie bec: LED
- Cod IP: IP65
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat
- Conexiune: Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de via ă utilă de 35000 h: 5
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Balast/unitate de alimentare/ transformator: -
- Balast inclus: Da
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Test de incandescen ă: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Frecven ă linie: 50 or 60
- Cod de protec ie împotriva impactului mecanic: IK06 | 1 J
- Număr de unită i de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 10
- Adecvat pentru comutare aleatorie: Da

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514954311
- Greutate netă: 0,39 kg
- Greutate brută: 0,46 kg
- Înăl ime: 7,2 cm
- Lungime: 18,4 cm
- Lă ime: 18,4 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.272

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com