

PHILIPS

Montaj pe perete

ProjectLine

Formă rotundă

Lumină albă naturală de 4000 K

1400 lm

Senzor de mișcare integrat



8719514954328



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Lampă LED de perete (de interior) eficientă energetic și de calitate profesională. ProjectLine cu montare pe perete susține economisirea de energie și poate fi montată pe perete și pe tavan. Ideală pentru iluminatul coridoarelor, zonelor de intrare (publice) și verandelor, iluminatul de securitate și iluminatul scărilor cu lumină albă naturală intensă și senzor de mișcare integrat.

Alegerea de durată

- Economisiți energie din momentul în care aprindeți lumina

Alege lumina de înaltă calitate

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Repere

Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțini kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare carcasă: Alb
- Material carcasă: Policarbonat
- Finisaj capac optic/finisaj: Opal
- Capac optic/material lentilă: Policarbonat

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C

Garanție

- Perioadă de garanție: 3 ani

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Cromatică inițială: (0.38,0.38) SDCM <6
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 110°
- Flux luminos: 1.400 lm
- Nivel maxim de reglare a intensității luminoase: Nu se aplică
- Material sistem optic: Policarbonat
- Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 90 lm/W
- Indice unificat de orbire CEN: Not applicable

Diverse

- Concepută special pentru: Hotel și restaurant, Grădină și curte interioară
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specificație privind riscul fotobiologic: 0,2 m

Putere

- Tensiune de intrare: De la 220 până la 240
- Curent de pornire: 8
- Timp pornire: 1,2
- Factor de putere (fracție): 0.7

Consum de energie

- Consum de curent: 15 W
- Toleranță consum de energie: +/-10%

Dimensiunile și greutatea produsului

- Diametru total: 183
- Înălțime totală: 66

Specificații tehnice

- Conexiune: Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 5 %
- Balast/unitate de alimentare/transformator: -
- Balast inclus: Da
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP54 | Protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împrăscării
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK06 | 1 J
- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 10
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II
- Adekvat pentru comutare aleatorie: Da
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514954328
- Greutate netă: 0,41 kg
- Greutate brută: 0,46 kg
- Înălțime: 7,2 cm
- Lungime: 18,4 cm
- Lățime: 18,4 cm



Data apariției: 2025-05-01
Versiune: 0.313

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com