

# PHILIPS

## Baghetă


ProjectLine

120 cm

Lumină albă caldă de 3000 K

2700 lm

8719514954366



## Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Baghete de iluminat LED eficiente energetic, LED-uri profesionale pentru aplicații variate. Lumina baghetei ProjectLine susține economisirea de energie și poate fi utilizată pentru o gamă largă de aplicații. Bagheta de iluminat este potrivită pentru montare pe perete (orizontal) și pe tavan, cu lumină albă caldă.

### Alegerea de durată

- Economisiți energie din momentul în care aprindeți lumina

### Alege lumina de înaltă calitate

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

# Repere

## Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțini kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

## Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

## Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare carcasă: Alb
- Material carcasă: Policarbonat
- Finisaj capac optic/finisaj: Opal
- Capac optic/material lentilă: Policarbonat

## Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C

## Garanție

- Perioadă de garanție: 2 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Unghi de distribuție sursă de lumină: 120
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb cald 830
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000
- Cromatică inițială: (0.43,0.40) SDCM <6
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 120°
- Flux luminos: 2.700 lm
- Nivel maxim de reglare a intensității luminoase: Nu se aplică
- Material sistem optic: Policarbonat
- Tip de sistem optic: Simetric
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 92 lm/W
- Indice unificat de orbire CEN: Not applicable

## Diverse

- Concepută special pentru: Hotel și restaurant, Grădină și curte interioară
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Rezistent la apă

**Alte caracteristici**

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specificație privind riscul fotobiologic: 0,2 m

**Putere**

- Tensiune de intrare: 220-240
- Curent de pornire: 12,3
- Timp pornire: 0,197
- Factor de putere (fracție): 0.9

**Consum de energie**

- Consum de curent: 30 W
- Toleranță consum de energie: +/-10%

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 27
- Lungime totală: 1.200
- Lățime totală: 70

**Specificații tehnice**

- Cablu: Cablu de 0,2 m fără conector
- Conexiune: Fire mobile/cabluri aeriene
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 5 %
- Balast inclus: Da
- Material de fixare: Oțel inoxidabil
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,3 J
- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 75
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II
- Adekvat pentru comutare aleatorie: Da
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu



Data apariției: 2025-01-28  
Versiune: 0.310

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)