



Bandă cu LED de 4 m

Tăiați, modelați și remodelați benzile noastre cu LED pentru ambianță interioară, după cum aveți nevoie. Modurile sale de iluminat colorat și dinamic înfrumusețează spațiul de sub dulapuri sau din spatele mobilierului, iar lumina sa ambientală creează atmosfera perfectă atunci când tot ce doriți este să vă relaxați.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Unitate de alimentare electrică inclusă
- IP20/Plastic



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb

Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an

Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%

Număr de cicluri de comutare: 50.000

Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu

LED integrat: Da

Comutator pornit/oprit pe fir: Da

Adaptor pentru alimentare inclus: Da

Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM

Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80

Temperatură culoare: 2700-5000 K

Timp de încălzire până la 60% lumină: 2

Randament luminos (nominal) (nom.): 64 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Bucătărie Dormitor Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 73 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.6

Tensiune: 220-240 V

Consum de curent: 12

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,225 kg

Înălțime totală: 3 mm

Lungime totală: 4.000 mm

Lățime totală: 10 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: 840

Culoare lumină: 2700-5000 (RGB)

Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da

Puterea becului inclus: 13

Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele

Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Perioadă de asistență definită:

Minimum of 60 months after introduction date

Număr maxim de accesorii: 9999

Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169071216

Greutate netă: 0,23 kg

Greutate brută: 0,26 kg

Înălțime: 16 cm

Lungime: 5,7 cm

Lățime: 14,1 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.