



## Panou Tavan 36W Dreptunghiular

Acest panou de lumină dreptunghiular elegant poate fi ajustat pentru opțiuni de iluminare caldă și rece. Este ușor de instalat, reglabil și se integrează bine și în estetica modernă a designului.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb reglabil
- Dimensiuni: 1195\*295mm
- IP20/plastic/negru



## Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



## Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



## Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



## Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



## Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



## Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru  
Material: Metal Plastic

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 20.000  
Durată de viață nominală: 20.000

## CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da  
LED integrat: Da  
Telecomandă inclusă: Nu

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 80$   
Temperatură culoare: 2700-6500 K  
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2  
Randament luminos (nominal) (nom.): 94 lm/W

## DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Dormitor Camera copiilor

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 190 mA

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.9  
Tensiune: 220-240 V

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 2,65 kg  
Înălțime totală: 40 mm  
Lungime totală: 1.195 mm  
Lățime totală: 295 mm

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: 3400  
Culoare lumină: 2700-6500  
Puterea becului inclus: 36  
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele  
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169071414  
Greutate netă: 2,64 kg  
Greutate brută: 3,35 kg  
Înălțime: 31,7 cm  
Lungime: 6 cm  
Lățime: 121,1 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.