




Extensie spot de sol

Conectați pentru a extinde instalația existentă de spoturi în aer liber WiZ. Instalații luminoase de joasă tensiune sunt ușor și sigur de instalat. Aranjați și rearanjați cum doriți, fără cablare suplimentară. Utilizați rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla luminile cu vocea sau cu aplicația WiZ.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Tensiune joasă
- Pregătit pentru exterior




Configurare instantanee pentru toate luminile

Accesați instantaneu toate funcțiile inteligente, prin simpla conectare a noilor dvs. lămpi la rețeaua Wi-Fi existentă. Puteți controla luminile atunci când nu sunteți acasă și puteți seta programe pentru a le aprinde și stinge automat. Toate acestea fără a fi nevoie să instalați hardware suplimentar. Păstrați controlerul în raza de acoperire Wi-Fi, iar toate luminile conectate vor putea fi controlate în totalitate chiar și în afara razei de acoperire Wi-Fi.



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Simțiți-vă întotdeauna în siguranță cu ajutorul luminilor automate de exterior

Programați-vă luminile de exterior să se aprindă în fiecare zi înainte de a ajunge acasă, astfel încât să puteți vedea clar mediul înconjurător și să vă simțiți în siguranță. Setati-vă luminile să se stingă automat dimineața, sau atunci când nu sunt necesare, și economisiți energie.



Înfrumusețați-vă grădina cu milioane de culori și moduri dinamice

Alegeți dintre milioane de culori de lumină, de la alb rece energizant la alb cald și creați cea mai bună ambianță pentru activitățile dvs. în aer liber. Sau aplicați pur și simplu un mod de lumină dinamică prestabilit, cum ar fi Ocean, Forest sau Party, pentru a crea o atmosferă uimitoare și pentru a ridica starea de spirit.



Tehnologie de joasă tensiune și instalare ușoară

Concepută pentru distracție în aer liber! Nu necesită cablare complicată sau instalare specială - doar conectați și utilizați. Dacă doriți să schimbați locația luminii, deșurubați adaptorul și mutați-l în altă parte.



Setați o culoare diferită pentru fiecare spot și amplificați starea de spirit

Lăsați jocul modurilor dinamice de lumină să amplifice starea de spirit. Setati cu ușurință fiecare spot să strălucească într-o culoare diferită. Amestecați și combinați milioane de culori de lumină sau o varietate de moduri de lumină pentru a crea un efect de lumină unic care se potrivește stilului dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Pentru exterior
Formă lampă: Dreptunghi
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Metal

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Lămpi LED incluse: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Unghi fascicul: 50 °
Consistența culorii: 7 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥80
Temperatură culoare: 2700-5000 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 67 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Grădină
Balcon

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 374 mA

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 12 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,685 kg
Înălțime totală: 202 mm
Lungime totală: 3.000 mm
Lățime totală: 74 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos bec inclus: 450
Flux luminos total al instalației de iluminat: 270
Culoare lumină: 2700-5000 (RGB)
Puterea becului inclus: 4
Putere maximă a becului de înlocuire: 4
Cod IP: IP65 | Etanș la praf și la jet de apă
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
Număr de surse de lumină: 1

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169071650
Greutate netă: 0,68 kg
Greutate brută: 0,83 kg
Înălțime: 14 cm
Lungime: 22,9 cm
Lățime: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.