



Bec cu filament transparent 40 W ST64 E27



Când Edison a inventat becul clasic cu filament incandescent în anii 1880, nu și-ar fi putut imagina ce ar putea face Philips cu aceste becuri astăzi! Becurile WiZ cu filament arată minunat chiar și atunci când sunt stinse, dar adevărata magie se întâmplă atunci când le aprindeți. Aceste becuri inteligente transparente reglabile produc milioane de culori și nuanțe de lumină albă, de la confortabilă la rece. Bucurați-vă de aspectul clasic al becurilor cu filament incandescent retro, beneficiind în același timp de avantajele economisirii energiei oferite de tehnologia LED. Controlabile prin Wi-Fi, bineînțeles, folosind aplicația WiZ, telecomanda WiZ sau vocea.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent complet color
- Până la 470 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.




Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: ST64
Soclu: E27
Tip de sticlă: Transparent
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,055 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 20.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2200-6500 K
Categorie culoare lumină: Complet color
Flux luminos nominal: 470 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 74 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 47 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169072213
EOC: 872016907221300
Titlu produs: Wi-Fi BLE 40W ST64 E27
822-65 RGB CL 1PF

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 40 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
Consum de curent: 6,3 W
Consum de energie kWh/1000 h: 7

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 143 mm
Lungime totală: 143 mm
Lățime totală: 64 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 470 lm
Putere nominală: 6.3 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901108
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072213
Greutate netă: 0,06 kg
Greutate brută: 0,09 kg
Înălțime: 18,5 cm
Lungime: 8,5 cm
Lățime: 8,5 cm