



Glob 75 W G95 E27



Becul color WiZ LED în formă de glob aduce iluminatul inteligent în viața ta de zi cu zi. Folosește-l în lampa de podea sau în lustră pentru a crea ambianța dorită de tine, cu ajutorul celor 16 milioane de culori sau cu lumina albă, de la caldă până la rece. Poți configura orare pentru a aprinde sau stinge luminile în funcție de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le poți controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și poți comanda de la distanță corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la rețeaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent complet color
- Până la 1055 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: G95
Soclu: E27
Tip de sticlă: Mat
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,11 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2200-6500 K
Categorie culoare lumină: Complet color
Flux luminos nominal: 1055 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 95 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 75 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169072275
EOC: 872016907227500
Titlu produs: Wi-Fi BLE 75W G95 E27
822-65 RGB 1PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 75 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
Consum de curent: 11 W
Consum de energie kWh/1000 h: 11

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 139 mm
Lungime totală: 139 mm
Lățime totală: 95 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 25.000
Flux luminos nominal: 1055 lm
Putere nominală: 11 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1421112
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072275
Greutate netă: 0,1 kg
Greutate brută: 0,21 kg
Înălțime: 18,5 cm
Lungime: 10,5 cm
Lățime: 10,5 cm