



Etichetă NFC, 4 bucăți

Etichetele WiZ NFC vă pot ajuta să setați rapid modurile de iluminare preferate. Pur și simplu lipiți aceste etichete personalizabile și atingeți-le cu telefonul. Puteți personaliza etichetele pentru a aprinde sau stinge luminile, puteți activa modul de focalizare pentru lucrul acasă, puteți seta luminile în modul de petrecere pentru a dansa cu prietenii sau orice altă setare dorită. Rapid și ușor, nu necesită baterii.


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Nu sunt necesare baterii
- IP20/PET/Alb
- Funcționează cu toate produsele Connected de la WiZ




Plasați sau lipiți etichetele dvs. WiZ

Lipiți etichetele NFC WiZ cu spate adeziv într-o locație convenabilă în interior, de exemplu, pe un perete sau pe un birou.



Control rapid și ușor pentru luminile dvs. WiZ

Pur și simplu configurați aceste etichete NFC în aplicația WiZ, apoi atingeți-le cu smartphone-ul pentru a vă activa și controla luminile. Rapid și ușor, nu necesită baterii.



Personalizați acțiunile etichetelor

Folosind aplicația WiZ, atribuiți o acțiune fiecărei etichete. Porniți sau stingeți luminile WiZ, declanșați modul de focalizare atunci când lucrați de acasă, activați modul petrecere și dansați cu prietenii sau selectați orice altă setare pe care o doriți.



Funcționează cu aplicația WiZ

Această etichetă NFC funcționează cu aplicația WiZ, astfel încât să puteți controla toate tipurile de lumini din ecosistemul WiZ. Orice lumini, atâta timp cât sunt „Conectate prin WiZ”.



Personalizați-vă etichetele WiZ cu propriile autocolante

Aplicați autocolantele concepute de WiZ pe etichetele dvs. NFC, astfel încât să le puteți distinge dintr-o privire. Sau folosiți autocolantele goale pentru a vă crea propriile etichete și modele.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Baterii incluse: Nu
Distanță de control: 0.015 m

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,0008 kg
Înălțime totală: 1 mm
Lungime totală: 25 mm
Lățime totală: 25 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru: 25 mm
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele
Clasa de protecție: Indisponibil

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072411
Greutate netă: 0 kg
Greutate brută: 0,03 kg
Înălțime: 10,1 cm
Lungime: 3,1 cm
Lățime: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.