



Superslim Ceiling 32 W

Designul super subțire este excepțional pentru lămpile de plafon elegante WiZ. Modurile dinamice de lumină în culori complete aduc bucurie, indiferent dacă vă distrați sau petreceți timp cu cei dragi. Sau puteți selecta nuanța perfectă de lumină albă: lumină naturală rece pentru concentrare și productivitate, lumină de lumânare confortabilă pentru relaxare sau orice altceva între acestea. Carcasa neagră minimalistă accentuează în mod inteligent decorul dvs. Bucurați-vă de toate avantajele de economisire a energiei oferite de LED, fără străluciri, fără pâlpâiri și fără oboseală pentru ochi, controlabil prin Wi-Fi, bineînțeles, folosind aplicația WiZ, telecomanda WiZ sau vocea.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Dimensiuni: Ø 545
- IP20/plastic/alb



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: Rotund
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 15.000
Durată de viață nominală: 20.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2200-6500 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 117 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Dormitor Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 160 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.9
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 2,4 kg
Înălțime totală: 38 mm
Lungime totală: 545 mm
Lățime totală: 545 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru: 545 mm
Flux luminos total al instalației de iluminat: 3750
Culoare lumină: 2200-6500 (RGB)
Puterea becului inclus: 32
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072657
Greutate netă: 2,2 kg
Greutate brută: 2,61 kg
Înălțime: 55 cm
Lungime: 3,9 cm
Lățime: 54,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.