




## Superslim Ceiling 32 W

Designul super subțire este excepțional pentru lămpile de plafon elegante WiZ. Modurile dinamice de lumină în culori complete aduc bucurie, indiferent dacă vă distrați sau petreceți timp cu cei dragi. Sau puteți selecta nuanța perfectă de lumină albă: lumină naturală rece pentru concentrare și productivitate, lumină de lumânare confortabilă pentru relaxare sau orice altceva între acestea. Carcasa neagră minimalistă accentuează în mod inteligent decorul dvs. Bucurați-vă de toate avantajele de economisire a energiei oferite de LED, fără străluciri, fără pâlpâiri și fără oboseală pentru ochi, controlabil prin Wi-Fi, bineînțeles, folosind aplicația WiZ, telecomanda WiZ sau vocea.


## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Dimensiuni: Ø 545
- IP20/plastic/negru




### Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



### Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



### Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.




### Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



### Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



### Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: Rotund  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru  
Material: Plastic

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 15.000  
Durată de viață nominală: 20.000

## CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da  
LED integrat: Da  
Telecomandă inclusă: Nu

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 80$   
Temperatură culoare: 2200-6500 K  
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2  
Randament luminos (nominal) (nom.): 117 lm/W

## DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Dormitor Camera copiilor

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 160 mA

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.9  
Tensiune: 220-240 V

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 2,4 kg  
Înălțime totală: 38 mm  
Lungime totală: 545 mm  
Lățime totală: 545 mm

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru: 545 mm  
Flux luminos total al instalației de iluminat: 3750  
Culoare lumină: 2200-6500 (RGB)  
Puterea becului inclus: 32  
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele  
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072671  
Greutate netă: 2,2 kg  
Greutate brută: 2,61 kg  
Înălțime: 55 cm  
Lungime: 3,9 cm  
Lățime: 54,5 cm