

Lampă de birou Portrait



O singură lumină, atât de multe utilizări! Lampa inteligentă de birou multifuncțională WiZ Portrait oferă două zone de lumină, perfecte pentru iluminatul funcțional la birou sau în timpul apelurilor video și chiar pentru a crea o lumină relaxantă la marginea patului. Rotește pur și simplu capul pentru a comuta de la lumina de birou la lumina pentru apeluri video. Un difuzor special proiectat generează o lumină circulară reglabilă și delicată pentru a-ți permite să arăți cât mai bine atunci când ești online. Senzorul de luminozitate încorporat detectează nivelurile de lumină ambientală și reglează automat iluminatul funcțional pentru a reduce oboseala la nivelul ochilor în timpul orelor lungi de lucru. Designul geometric simplu și elegant se asortează cu orice decor. Lumina inteligentă de birou Portrait funcționează bine cu celelalte lumini din ecosistemul tău WiZ, oferindu-ți controlul ușor pe care îl aștepti. Utilizează aplicația WiZ, telecomanda WiZmote sau vocea pentru a crea ambianța perfectă oriunde în casă.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb reglabil
- Reglare automată a luminozității
- Efect luminos cu două zone



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.




Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



Zone de lumină duală pentru focalizare, apeluri video sau ambianță

Zonele de lumină dublă fac ca lampa de birou WiZ Portrait să fie multifuncțională. Când este orientată orizontal, utilizați lumina în jos pentru focalizare și lumina în sus pentru ambianță. Când este orientată vertical, utilizați lumina frontală pentru apeluri video și lumina din spate pentru ambianță. O singură lampă, atât de multe utilizări!



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: Dreptunghi
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 60 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera copiilor Birou

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 2000 mA

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 5 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 1,4 kg
Înălțime totală: 380 mm
Lungime totală: 204 mm
Lățime totală: 195 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: 600
Culoare lumină: 2700-6500
Puterea becului inclus: 10
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169072695
Greutate netă: 1,46 kg
Greutate brută: 1,73 kg
Înălțime: 41,5 cm
Lungime: 21,3 cm
Lățime: 24,3 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.