



Bandă cu LED pentru exterior de 5 m

Creați o ambianță magică, incitantă sau relaxantă pentru toate spațiile dvs. exterioare cu ajutorul benzii luminoase cu LED-uri pentru exterior WiZ, pliabilă și rezistentă la intemperii. Transformați-vă grădina, aleile, veranda, terasa sau balconul cu linii uniforme de culoare vibrantă sau nuanțe de lumină albă, de la rece la confortabilă. Benzile luminoase cu LED pentru exterior participă la același ecosistem WiZ pe care îl îndrăgiți deja pentru luminile WiZ de interior și exterior. Ceea ce înseamnă că sunt ușor de instalat și de controlat folosind aplicația WiZ, WiZmote sau vocea dvs. prin intermediul rețelei Wi-Fi existente în casă. Aceste benzi cu LED pliabile vor funcționa singure sau împreună cu celelalte lumini WiZ de exterior pentru a vă face exteriorul mai frumos și mai primitiv ca niciodată.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Tensiune joasă
- IP65 (Adaptor IP44)/Plastic



Configurare instantanee pentru toate luminile

Accesați instantaneu toate funcțiile inteligente, prin simpla conectare a noilor dvs. lămpi la rețeaua Wi-Fi existentă. Puteți controla luminile atunci când nu sunteți acasă și puteți seta programe pentru a le aprinde și stinge automat. Toate acestea fără a fi nevoie să instalați hardware suplimentar. Păstrați controlerul în raza de acoperire Wi-Fi, iar toate luminile conectate vor putea fi controlate în totalitate chiar și în afara razei de acoperire Wi-Fi.



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Simțiți-vă întotdeauna în siguranță cu ajutorul luminilor automate de exterior

Programați-vă luminile de exterior să se aprindă în fiecare zi înainte de a ajunge acasă, astfel încât să puteți vedea clar mediul înconjurător și să vă simțiți în siguranță. Setati-vă luminile să se stingă automat dimineața, sau atunci când nu sunt necesare, și economisiți energie.



Înfrumusețați-vă grădina cu milioane de culori și moduri dinamice

Alegeți dintre milioane de culori de lumină, de la alb rece energizant la alb cald și creați cea mai bună ambianță pentru activitățile dvs. în aer liber. Sau aplicați pur și simplu un mod de lumină dinamică prestabilit, cum ar fi Ocean, Forest sau Party, pentru a crea o atmosferă uimitoare și pentru a ridica starea de spirit.



Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Această lampă este concepută pentru a vă bucura de activitățile în aer liber, deoarece este rezistentă la apă și la intemperii. Fabricată cu materiale rezistente la razele UV, precum și la vânt și zăpadă. A trecut testele riguroase pentru a se asigura că rezistă la majoritatea condițiilor meteorologice.



Tehnologie de joasă tensiune și instalare ușoară

Concepută pentru distracție în aer liber! Nu necesită cablare complicată sau instalare specială - doar conectați și utilizați. Dacă doriți să schimbați locația luminii, deșurubați adaptorul și mutați-l în altă parte.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Pentru exterior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Da
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 7 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2700-5000 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 26 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi
Cameră divertisment
Dormitor
Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 128 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Consum de curent: 24

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 1,52 kg
Înălțime totală: 76 mm
Lungime totală: 7.940 mm
Lățime totală: 45 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: 240
Culoare lumină: 2700-5000 (RGB)
Puterea becului inclus: 24
Cod IP: IP65 (Adaptor IP44)
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169074859
Greutate netă: 1,55 kg
Greutate brută: 1,75 kg
Înălțime: 7,6 cm
Lungime: 35,6 cm
Lățime: 35,6 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.