



Kit de pornire pentru monitorizarea locuinței

Un sistem de monitorizare a locuinței pregătit încă din cutie? WiZ o poate face! Kitul de pornire pentru monitorizarea locuinței WiZ combină camera de interior WiZ și trei lumini WiZ compatibile cu SpaceSense pentru a vă spori sentimentul de securitate cu detectarea mișcării, mimarea prezenței și notificări automate prin intermediul aplicației WiZ. Configurați cu ușurință tot ceea ce aveți nevoie pentru a începe să vă monitorizați și să vă protejați locuința chiar de astăzi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Funcții de abonare HEADS-UP de 1 an incluse
- Criptare integrală
- Eveniment de 10 zile și acces la înregistrare



Configurare rapidă și ușoară pentru monitorizarea casei

Include un suport de birou și un suport de perete pentru o utilizare convenabilă, indiferent de locație. Înclinați camera WiZ pentru a acoperi zona vizată. Trebuie doar să o porniți și să vă conectați la Wi-Fi. Ce poate fi mai simplu! Configurați setările camerei din aplicația WiZ, activând monitorizarea casei, oricând doriți, chiar și atunci când sunteți plecat(ă).




Aflați ce se întâmplă acasă

Verificați-vă casa oricând și de oriunde, cu funcția noastră de redare în flux video, în timp real. Fiți fără griji atunci când sunteți departe de casă și evaluați toate notificările de incidente, verificând ce se întâmplă în casa dvs. și evitând alarmele false.



Utilizați luminile WiZ pe post de alarmă sau pentru a mima prezența acasă

Când plecați în vacanță, faceți să pară că este cineva acasă, aprinzând și stingând automat luminile WiZ, simulând prezența acasă, descurajând astfel eventualii intruși. În plus, puteți, de asemenea, să vă setați luminile să clipească, în cazul în care este detectat un incident, notificând astfel vecinii în cazul oricăror activități nedorite.



Îmbunătățiți nivelul de securitate cu notificările de mișcare

Primiți notificări imediate pe smartphone despre sunetele puternice sau mișcările detectate de camera WiZ atunci când sunteți plecat(ă). De asemenea, puteți seta camera să pornească automat înregistrarea* atunci când detectează activitate.*Este necesar un abonament plătit sau un card SD.



Integrați camera WiZ în sistemul dvs. pentru locuință inteligentă

Camera poate fi controlată nu doar din aplicația WiZ. Utilizați Amazon Alexa sau Google Assistant și transmiteți fluxul camerei dvs. pe ecranele acceptate. Capacitățile și funcțiile variază în funcție de sistem.



Imagini clare, ziua sau noaptea

Imaginea video de înaltă definiție și lumina infraroșie (IR) captează activitatea, pe timpul zilei sau al nopții, cu un câmp vizual de 120°.

SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2200-6500 K

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Sufragerie Camera copiilor
Simțul spațiului: Da

CONSUM DE ENERGIE

Consum de curent: 8,5

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,4 kg
Lungime cablu: 2.500
Înălțime totală: 122 mm
Lățime totală: 60 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Amplasare: Montare pe perete și pe birou
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
Cameră senzor imagine: No
Câmp vizual al obiectivului camerei (grade): 120
Zoom cameră digitală: Nu
Adaptor de conectare USB: USB-A

BEC

Formă: A60
Tensiune de intrare: 220V-240V
Flux luminos: Complet color
Flux luminos: 806 lm
Factor de putere: 0.5
Temperatură operațională: între -20 °C și 45 °C
Greutate: 0,065
Eficacitate: 94
Intensitate curent lampă: 65

CAMERA

Rezoluție video max.: 1080P
Moduri video: 1080P
Caracteristici video: 30FPS
Detectie mișcare: Detectarea mișcării, a oamenilor și a sunetului
Vedere nocturnă: Da, cu LED infraroșu
Plasare cameră: Montare pe perete și pe birou
Rezistență la intemperii: Nu
Microfon: Da
Audio: Sunet bidirecțional
Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
Protocol de conectivitate: WiFi (2,4 GHz)
Înălțime: 3,5
Lungime: 11,9
Adâncime: 6,6
Reglementări: /
Alarmă sonoră: Nu
Discuție în două sensuri: Da
Mod de depozitare: Stocare locală și în cloud (abonament)

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Matter: Da
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)



DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169075016

Greutate netă: 0,4 kg

Greutate brută: 0,77 kg

Înălțime: 20,2 cm

Lungime: 9,5 cm

Lățime: 26,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.