



Lumânare 40 W C37 E14 x3



Adu iluminatul centrat pe persoană în viața ta cu ajutorul acestui bec inteligent WiZ LED în formă de lumânare. Aplică diverse nuanțe de alb de la cald la rece pentru a te ajuta să te concentrezi sau să te relaxezi. Poți configura un orar pentru a aprinde sau stinge luminile în funcție de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le poți controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și poți comanda de la distanță corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la rețeaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 470 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Ușor de conectat. Funcționează cu rețeaua Wi-Fi existentă.

WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectează noua ta lumină, descarcă aplicația WiZ și ești gata să începi!

Monitorizarea energiei

Aplicația WiZ păstrează evidența consumului de energie al luminilor tale. Vizualizează-ți raportul săptămânal sau cel zilnic și planifică-ți cu grijă iluminatul de acasă pentru un consum de energie optimizat.

Controlați de oriunde cu smartphone-ul.

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

Reglare inteligentă a intensității prin aplicație, comandă vocală sau variator

Reglează-ți luminile la nivelul de intensitate dorit prin intermediul telefonului inteligent, prin WiZmote sau cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalezi un variator scump.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: C37
Soclu: E14
Tip de sticlă: Mat
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,135 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 470 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 95 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 40 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169075696
EOC: 872016907569600
Titlu produs: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
927-65 TW 3CT6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.51
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 40 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
Consum de curent: 4,9 W
Consum de energie kWh/1000 h: 5

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 116 mm
Lungime totală: 116 mm
Lățime totală: 39 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 470 lm
Putere nominală: 4.9 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901096
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169075696
Greutate netă: 0,41 kg
Greutate brută: 0,49 kg
Înălțime: 15,5 cm
Lungime: 7 cm
Lățime: 14 cm