




Cu filament, transparent, 60 W, A60, E27



Becul inteligent ultra-eficient cu filament WiZ A60 este cel mai eficient energetic bec inteligent din ecosistemul WiZ. Acest bec inteligent din clasa energetică A consumă cu 40 % mai puțină energie decât luminile cu LED standard și cu LED conectat, precum și decât becurile cu LED conectat. Cu SpaceSense, două sau mai multe becuri pot acționa ca senzori de mișcare, aprinzându-se automat atunci când vă detectează prezența într-o încăpere și stingându-se atunci când plecați. Vă puteți susține rutinele zilnice și săptămânale prin programarea luminilor WiZ să se activeze numai când și cum aveți nevoie de ele, anticipându-vă nevoile și economisind energie. Vizualizați și urmăriți consumul de energie cu aplicația WiZ, care vă oferă o perspectivă fără precedent și control asupra consumului de energie al iluminatului dvs.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- 2700-4000
- Până la 903 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!




Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.



Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modulele presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: A60
Soclu: E27
Tip de sticlă: Transparent
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,055 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 51 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 50.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Unghi fascicul: 300 °
Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥80
Temperatură culoare: 2700-4000 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 903 lm
Timp de pornire: <0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 210 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 42 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169076037
EOC: 872016907603701
Titlu produs: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
827-40 TW EELA 1PF

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.48
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 60 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): A
Consum de curent: 4,3 W
Consum de energie kWh/1000 h: 5

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 127 mm
Lungime totală: 127 mm
Lățime totală: 60 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 50.000
Flux luminos nominal: 903 lm
Putere nominală: 4.3 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901111
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169076037
Greutate netă: 0,06 kg
Greutate brută: 0,06 kg
Înălțime: 15,5 cm
Lungime: 8,5 cm
Lățime: 8,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.