



Lampă de perete Classic

Aspect dreptunghiular clasic, performanță futuristă oferită de aceste lămpi de perete pentru exterior rezistente la intemperii, care se conectează la rețeaua principală. Inundați-vă grădina din față, grădina din spate, balconul sau veranda în 1.000 de lumeni de culoare dinamică frumoasă și lumină albă reglabilă. Funcționează cu lămpile și corpurile de iluminat Wi-Fi și WIZ existente.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Tensiune de alimentare
- Rezistent la intemperii



Configurare instantanee pentru toate luminile

Accesați instantaneu toate funcțiile inteligente, prin simpla conectare a noilor dvs. lămpi la rețeaua Wi-Fi existentă. Puteți controla luminile atunci când nu sunteți acasă și puteți seta programe pentru a le aprinde și stinge automat. Toate acestea fără a fi nevoie să instalați hardware suplimentar. Păstrați controlerul în raza de acoperire Wi-Fi, iar toate luminile conectate vor putea fi controlate în totalitate chiar și în afara razei de acoperire Wi-Fi.




Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Simțiți-vă întotdeauna în siguranță cu ajutorul luminilor automate de exterior

Programați-vă luminile de exterior să se aprindă în fiecare zi înainte de a ajunge acasă, astfel încât să puteți vedea clar mediul înconjurător și să vă simțiți în siguranță. Setati-vă luminile să se stingă automat dimineața, sau atunci când nu sunt necesare, și economisiți energie.




Creați scenariul de lumină perfect pentru exterior

Amestecați diferite moduri de culoare și lumină albă pentru a crea o ambianță perfectă pentru momentele perfecte din grădină. Salvați-vă scena și selectați-o oricând cu ajutorul aplicației, al vocii sau al accesoriului de control.



Înfrumusețați-vă grădina cu milioane de culori și moduri dinamice

Alegeți dintre milioane de culori de lumină, de la alb rece energizant la alb cald și creați cea mai bună ambianță pentru activitățile dvs. în aer liber. Sau aplicați pur și simplu un mod de lumină dinamică prestabilit, cum ar fi Ocean, Forest sau Party, pentru a crea o atmosferă uimitoare și pentru a ridica starea de spirit.



Controlați-vă luminile de exterior așa cum vă place

WiZ vă oferă multe opțiuni pentru a vă controla luminile inteligente. Reglați pur și simplu luminile cu ajutorul smartphone-ului sau al vocii, de oriunde v-ați afla. Funcționează cu comenzi rapide Google Home, Alexa și Siri.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Pentru exterior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Metal Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 25.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Lămpi LED incluse: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2700-5000 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 63 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Grădină
Balcon

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 50 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.7
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,79 kg
Înălțime totală: 228 mm
Lungime totală: 227 mm
Lățime totală: 170 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos bec inclus: 1.000
Flux luminos total al instalației de iluminat: 600
Culoare lumină: 2700-5000 (RGB)
Puterea becului inclus: 9.5
Putere maximă a becului de înlocuire: 9,5
Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăștiării
Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
Număr de surse de lumină: 1

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169076181
Greutate netă: 0,79 kg
Greutate brută: 1,17 kg
Înălțime: 29,6 cm
Lungime: 19,7 cm
Lățime: 25,2 cm