



Spot 50 W PAR16 GU10, 2 bucăți



Puneți accentul pe confortul și bunăstarea dvs.! Aceste spoturi inteligente prezintă forma GU10 standard pe care o cunoașteți și pe care o îndrăgiți, iar lentilele lor din sticlă adevărată aduc un plus de eleganță. Însă ceea ce vă oferă nu este deloc standard: lumină albă reglabilă pentru toate nevoile și stările dvs. de spirit. Programați o lumină albă rece atunci când trebuie să duceți lucrurile la bun sfârșit sau o lumină albă caldă atunci când doriți să vă relaxați, oricare dintre acestea permițându-vă să vă bucurați acasă de cea mai bună și mai confortabilă viață posibilă. Toate acestea, plus controlul prin voce, telecomanda WiZ sau aplicația WiZ, indiferent dacă sunteți sau nu sunteți acasă. Spoturile inteligente GU10 WiZ se conectează folosind rețeaua Wi-Fi existentă, fără să fie nevoie de echipamente, rețele sau configurare suplimentară.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 345 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WIZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Lumină care se potrivește în orice instalație standard

Formă compactă care se potrivește perfect în orice spot și corp de iluminat încastrat.



Controlați lămpile inteligente de oriunde

Nu trebuie să vă faceți griji dacă lămpile au rămas aprinse în timp ce nimeni nu este acasă. Pur și simplu dezactivați-le de oriunde v-ați afla, cu telefonul inteligent.



Creați atmosfera perfectă pentru toate activitățile dvs.

Lampa noastră clasică din sticlă GU10 vă oferă ceva special: lumină LED alb reglabilă pentru toate stările și activitățile dvs. Programați o lumină rece atunci când trebuie să vă concentrați sau o lumină confortabilă atunci când doriți să vă relaxați - sau pur și simplu selectați dintre modurile presetate, cum ar fi Focalizare și Relaxare.



Creați o distribuție uniformă a luminii pentru întreaga cameră

Bucurați-vă de un echilibru plăcut al luminii într-o cameră cu această lampă de plafon. Designul său este special conceput pentru a distribui lumina uniform și pentru a oferi lumină blândă și strălucitoare în întreaga cameră.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: PAR16
Soclu: GU10
Tip de sticlă: Transparent
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,05 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Unghi fascicul: 36 °
Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥90
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 345 lm
Timp de pornire: <0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 73 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 40 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169076709
EOC: 872016907670900
Titlu produs: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 927-65 TW 2PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.48
Tensiune: AC 220-240 V
Putere echivalentă: 50 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
Consum de curent: 4,7 W
Consum de energie kWh/1000 h: 5

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 55 mm
Lungime totală: 55 mm
Lățime totală: 50 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 345 lm
Intensitate de vârf nominală: 550 cd
Putere nominală: 4.7 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1877834
Referință de măsurare a fluxului: Narrow Cone

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169076709
Greutate netă: 0,1 kg
Greutate brută: 0,15 kg
Înălțime: 16 cm
Lungime: 7 cm
Lățime: 10,5 cm