




Lumină Fairy 20 m

Luminile de poveste WiZ, distractive, fantastice și pline de culoare, învăluie în magie toate sărbătorile, petrecerile, întâlnirile între prieteni și dispozițiile zilnice. Înfășurați aceste șiruri de 160 de LED-uri în jurul bradului dvs. de Crăciun, al ușii de la intrare de Halloween, al camerei de jocuri sâmbăta seara, al grădinii pentru cinele în aer liber în serile călduroase de vară sau în jurul dormitorului sau al sufrageriei pentru orice zi a săptămânii. Modurile de lumină statică și dinamică vă uimesc cu cele peste 16 milioane de culori disponibile și cele 8 zone diferite, astfel încât să vă puteți configura lumina după pofta inimii. În plus, deoarece vorbim de WiZ, puteți controla culoarea magică și strălucitoare a luminilor de oriunde ați fi, folosind aplicația WiZ. Și, pentru a vă spori distracția, aveți posibilitatea de a vă sincroniza luminile de poveste cu muzica...

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Tensiune joasă
- IP44/Plastic



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Controlați lămpile inteligente de oriunde

Nu trebuie să vă faceți griji dacă lămpile au rămas aprinse în timp ce nimeni nu este acasă. Pur și simplu dezactivați-le de oriunde v-ați afla, cu telefonul inteligent.



Sincronizați luminile cu muzica

Lăsați-vă duși de ritm cu funcția noastră de sincronizare a muzicii. Sincronizați fără efort luminile cu melodiile dvs. preferate. Nu uitați, păstrați dispozitivul mobil lângă difuzor pentru o armonie perfectă între sunet și lumină.



Milioane de culori pe un singur cablu

Fiecare cablu pentru luminile de poveste vă permite să alegeți dintre milioane de culori pentru a crea o atmosferă uimitoare care aduce magie și vă îmbunătățește starea de spirit.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior/
Exterior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15
an
Factor de întreținere a fluxului
luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): -
Temperatură culoare: 2700-5000 K
Timp de încălzire până la 60% lumină:
2

CABLU CU LUMINI/BANDĂ LUMINOASĂ

Extensibilitate: Nu

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de
zi Dormitor Balcon Grădină

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 100 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.7
Tensiune: 220-240 V
Consum de curent: 13

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,588 kg
Lungime totală: 20.000 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de
iluminat: NA
Culoare lumină: 2700-5000 (RGB)
Puterea becului inclus: 15
Cod IP: IP44 | Protejat împotriva
contactului cu cablurile și protejat
împotriva împrăscării
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu
izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169076969
Greutate netă: 0,59 kg
Greutate brută: 0,84 kg
Înălțime: 8,7 cm
Lungime: 22,4 cm
Lățime: 22,4 cm