



Bandă LED 20 m

Benzile noastre luminoase RGBIC de 20 m sunt concepute pentru a se potrivi în spațiile de dimensiuni medii și a le înfrumuseța prin intermediul celor peste 16 milioane de culori solide. Treceți dincolo de culorile solide cu segmentele complet color, controlabile în mod individual, pentru efecte uluitoare, cum ar fi crearea de curcubeielor, estomparea culorilor și producerea scânteilor. Lipiți banda flexibilă oriunde doriți și utilizați aplicația WiZ intuitivă pentru a vă controla luminile folosind rețeaua Wi-Fi existentă. Modurile de iluminare statice și dinamice, reducerea inteligentă a intensității luminoase și programarea luminii vă oferă controlul asupra întregului sistem, chiar și atunci când nu sunteți acasă. Funcționează cu Google Home, Amazon Alexa și Apple HomeKit pentru cel mai ușor grad de utilizare de până acum.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- IP20/Plastic



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Controlați lămpile inteligente de oriunde

Nu trebuie să vă faceți griji dacă lămpile au rămas aprinse în timp ce nimeni nu este acasă. Pur și simplu dezactivați-le de oriunde v-ați afla, cu telefonul inteligent.



Sincronizați luminile cu muzica

Lăsați-vă duși de ritm cu funcția noastră de sincronizare a muzicii. Sincronizați fără efort luminile cu melodii dvs. preferate. Nu uitați, păstrați dispozitivul mobil lângă difuzor pentru o armonie perfectă între sunet și lumină.



Bandă luminoasă flexibilă care este ușor de instalat

Pur și simplu lipiți banda pe orice suprafață - vitrine, scafe, sub dulapuri și chiar de-a lungul marginilor curbate. Adăugați accente minunate de culoare mobilierului dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Da
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): -
Temperatură culoare: NA
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi
Cameră divertisment
Dormitor
Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 180 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.9
Tensiune: 220-240 V
Consum de curent: 30,6

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,465 kg
Înălțime totală: 2,1 mm
Lungime totală: 20.000 mm
Lățime totală: 10 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
Culoare lumină: RGB
Puterea becului inclus: 36
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169077164
Greutate netă: 0,65 kg
Greutate brută: 0,85 kg
Înălțime: 18,7 cm
Lungime: 8,2 cm
Lățime: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.