




HDMI Sync Box pentru iluminatul fundalului TV, pentru televizoare de 55" – 65"

Acum poți duce divertismentul la nivelul următor prin proiectarea culorilor ecranului televizorului în timp real. Banda RGBIC asociază culorile vibrante cu viteza luminii pentru filme, jocuri sau muzică. Bucură-te de o instalare simplă și de o potrivire precisă a culorilor prin HDMI. Sincronizează cu orice dispozitiv HDMI 2.0, cum ar fi un selfie-stick sau o consolă de jocuri. Conectează prin Wi-Fi cât de multe lumini WiZ cu lumină color dorești, pentru efecte în întreaga încăpere.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Necesită un port HDMI extern; nu este compatibil cu aplicațiile Smart TV
- Compatibil 4K la 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Bandă RGBIC cu 3 fețe pentru televizoare de 55" ~ 65"



Instalare și configurare ușoară

Prinde banda pentru iluminatul fundalului, conectează cablurile HDMI și conectează Sync Box la rețeaua Wi-Fi. Nicio cameră sau cablu nu vor atârna deasupra ecranului televizorului, fără a fi nevoie de o instalare complicată.




Sincronizarea culorilor în timp real

Sync Box citește semnalul video direct din portul HDMI, analizează instantaneu întregul ecran al televizorului și generează culorile potrivite și ultra-precise.




Funcționează cu orice dispozitiv HDMI 2.0

Pur și simplu conectează Sync Box la un dispozitiv media HDMI, cum ar fi selfie stick-ul sau o consolă de jocuri. Compatibil 4K la 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Sincronizează cu toate luminile tale WiZ

Conectează Sync Box la orice lumină WiZ color, cu Wi-Fi și Bluetooth. Creează o configurare completă a iluminatului care se sincronizează cu televizorul tău pentru o experiență de neuitat, fie că folosești becuri, benzi de iluminat sau lămpi.



Luminează încăperea după ritmul muzicii

Sync Box detectează sunetul prin microfonul încorporat, permițând luminilor să pulseze odată cu muzica, chiar și atunci când televizorul este oprit. Setează culori și efecte dinamice, creând o atmosferă perfectă pentru a asculta muzică.



Moduri de sincronizare personalizabile prin aplicația WiZ

Personalizează cu ușurință efectele de sincronizare cu aplicația WiZ. Alege dintre modurile presetate, cum ar fi Cinematic sau Relaxare, sau personalizează intensitatea luminii și culoarea pentru a se potrivi stării tale de spirit, fie că te pregătești pentru o seară de film plină de adrenalină sau că te relaxezi privind serialul tău preferat.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 15.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Nu
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Indice de redare a culorilor (IRC): N.A.
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 7 lm/W

CABLU CU LUMINI/BANDĂ LUMINOASĂ

Extensibilitate: Nu

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi
Cameră divertisment

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 100 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.75
Tensiune: 220-240 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,408 kg
Înălțime totală: 3,5 mm
Lungime totală: 2.600 mm
Lățime totală: 10 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: NA
Culoare lumină: 2700-6500 (RGB)
Puterea becului inclus: 17
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169078604
Greutate netă: 0,41 kg
Greutate brută: 0,61 kg
Înălțime: 17,8 cm
Lungime: 9,7 cm
Lățime: 17,8 cm