



## Bec 100 W A60 E27



Înfrumusețează-ți locuința cu acest bec inteligent WiZ. Reglează cu ușurință luminozitatea, comută între tonuri de alb rece și cald. În plus, îl poți controla folosind aplicația WiZ sau vocea, așadar nu ai nevoie de echipamente suplimentare

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent reglabil, cu nuanțe de alb
- Până la 1521 de lumeni la 2700 K
- Ușor de conectat
- Controlează prin intermediul aplicației sau al vocii



## Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



## Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



## Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



## Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



## Controlați lămpile inteligente de oriunde

Nu trebuie să vă faceți griji dacă lămpile au rămas aprinse în timp ce nimeni nu este acasă. Pur și simplu dezactivați-le de oriunde v-ați afla, cu telefonul inteligent.



## Dimensiune standard, luminozitate suplimentară

Cu forma sa standard A60 și soclu E27, acest bec este potrivit pentru majoritatea prizelor din locuințe, dar este suficient de puternic, cu o lumină strălucitoare de 1521 lm.



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: A60  
Soclu: E27  
Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi  
Tip de sticlă: Mat  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DIMENSIUNILE BECULUI

Înălțime: 12,2 cm  
Greutate: 0,062 kg  
Lățime: 6 cm

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 50.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC): 80  
Temperatură culoare: 2700-6500 K  
Categorie culoare lumină: Alb variabil  
Timp de pornire: <0.5 s  
Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee  
Randament luminos (nominal) (nom.): 121,68 lm/W

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 70 mA

## INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8720169078901  
EOC: 872016907890100  
Titlu produs: Wi-Fi BLE 100W A60 E27  
827-65 TW 1PF/6

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5  
Tensiune: AC 220-240 V  
Putere: 12,5 W  
Etichetă de eficiență energetică (EEL): E  
Consum de energie kWh/1000 h: 13

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Lungime: 12,2 cm

## VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000  
Putere nominală: 12.5 W

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60  
Număr de înregistrare EPREL: 2224721  
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8720169078901  
Greutate netă: 0,06 kg  
Greutate brută: 0,11 kg  
Înălțime: 16 cm  
Lungime: 7 cm  
Lățime: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.