

PHILIPS

Filament transparent
40 W G95 E27

LED Inteligent

Bec inteligent complet color


Până la 470 de lumeni

Ușor de conectat

Controla i prin intermediul
aplica iei sau al vocii



8720169165793



Controla i prin intermediul aplica iei sau al vocii

Becurile LED inteligente cu filament Philips sunt făcute pentru a fi văzute - arată minunat chiar și atunci când sunt stinse. Dar aștepta i până când le aprinde i! Aceste globuri luminoase transparente reglabile vă umplu camerele cu milioane de culori și nuan e de lumină albă, de la confortabilă la rece. Bucura i-vă de aspectul clasic al becurilor cu filament incandescent retro, beneficiind în același timp de avantajele economisirii energiei oferite de tehnologia LED. Și pentru că au integrată tehnologia conectată WiZ, le pute i controla cu ușurin ă folosind Wi-Fi și aplica ia WiZ, telecomanda sau vocea.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat

Control inteligent

- Controla i de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

Caracteristici inteligente

- Automatizează- i luminile folosind calendare
- Presetează- i caracteristicile stării de bine

Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Repere

Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă la noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare

Alege dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa ta. Bucură-te de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică îți luminează mediul de viață.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alege dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectează unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: G95
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Dimensiunile becului

- Greutate: 0,065 kg

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: < 0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 74

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 47 mA

Informații ambalaj

- EAN: 8720169165793
- EOC: 872016916579300
- Titlu produs: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
- Putere: 6,3 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 142 mm
- Lungime totală: 142 mm
- Lățime totală: 95 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 6.3 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901107
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terțe (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169165793
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înălțime: 18,5 cm
- Lungime: 10,5 cm
- Lățime: 10,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.425

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com