

# PHILIPS

Spoturi pentru tavan/  
perete Bracia 5,5 W

Spoturi pentru tavan/  
perete

2700 K

Alb

ClickFix



8720169174740



## Spoturi LED elegante pentru a vă lumina puternic orice cameră din locuință

Familia de spoturi LED Bracia este concepută să vă ilumineze casa cu lumină albă caldă. Designul atemporal și calitatea Philips oferă o soluție perfectă care va dura mulți ani. Capul reglabil și unghiul larg al fasciculului asigură o acoperire generoasă a luminii pentru orice cameră, indiferent dacă este camera de zi sau holul. Spoturile Bracia sunt perfecte și pentru a ilumina suprafețele de lucru din bucătărie sau orice zonă în care aveți nevoie de lumină strălucitoare din abundență.

### Ușor de utilizat

- Spot reglabil

### Soluții de iluminat durabile

- Economie de până la 80% din energie
- Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore

### Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

**Calitate premium**

- Material durabil, de înaltă calitate

**Caracteristici speciale**

- Lumină strălucitoare cu distribuție uniformă

**Lumină de înaltă calitate**

- EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor

# Repere

### Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

### Economie de până la 80% din energie



Luminile LED economisesc până la 80% din energie în compara ție cu iluminatul conven ional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpăra i o lampă cu LED Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED ve i vedea imediat beneficiile pe factură.

### Durată de via ă îndelungată, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Pute i sta liniști i știind că nu va trebui să vă face i griji cu privire la între inere ani de zile, în timp ce vă bucura i de lumina ambientală perfectă în casa dvs.

### Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garan ia standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garan ie de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

### Material durabil, de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îi i oferă un produs solid și durabil, care îi i va înfrumuse a și lumina casa timp de mul i ani.

### Lumină strălucitoare cu distribu ie uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alege i această lampă cu distribu ie uniformă care emite uniform lumina în spa iu.

### EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor



Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mul i dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă lumina i corespunzător locuin a. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpăirea, fluctua iile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerin ele EyeComfort. Acest corp de iluminat LED Philips nu numai că oferă o lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de via ă, asigurând niveluri constante ale colurilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 25.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da
- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 47 mA

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,22 kg
- Înălțime totală: 125 mm
- Lungime totală: 90 mm
- Lățime totală: 90 mm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 550
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 5.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169174740
- Greutate netă: 0,22 kg
- Greutate brută: 0,28 kg
- Înălțime: 12 cm
- Lungime: 9,6 cm
- Lățime: 9,6 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.356

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)