

PHILIPS


Spoturi pentru tavan/
perete Bracia 22 W

Spoturi pentru tavan/
perete

2700 K

Negru

ClickFix



8720169174887



Spoturi LED elegante pentru a vă lumina puternic orice cameră din locuință

Familia de spoturi LED Bracia este concepută să vă ilumineze casa cu lumină albă caldă. Designul atemporal și calitatea Philips oferă o soluție perfectă care va dura mulți ani. Capul reglabil și unghiul larg al fasciculului asigură o acoperire generoasă a luminii pentru orice cameră, indiferent dacă este camera de zi sau holul. Spoturile Bracia sunt perfecte și pentru a ilumina suprafețele de lucru din bucătărie sau orice zonă în care aveți nevoie de lumină strălucitoare din abundență.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil

Soluții de iluminat durabile

- Economie de până la 80% din energie
- Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore

Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Calitate premium

- Material durabil, de înaltă calitate

Caracteristici speciale

- Lumină strălucitoare cu distribuție uniformă

Lumină de înaltă calitate

- EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor

Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Economie de până la 80% din energie



Luminile LED economisesc până la 80% din energie în compara ție cu iluminatul conven ional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpăra i o lampă cu LED Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED ve i vedea imediat beneficiile pe factură.

Durată de via ă îndelungată, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Pute i sta liniști i știind că nu va trebui să vă face i griji cu privire la între inere ani de zile, în timp ce vă bucura i de lumina ambientală perfectă în casa dvs.

Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garan ia standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garan ie de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Material durabil, de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îi i oferă un produs solid și durabil, care îi i va înfrumuse a și lumina casa timp de mul i ani.

Lumină strălucitoare cu distribu ie uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alege i această lampă cu distribu ie uniformă care emite uniform lumina în spa iu.

EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor



Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mul i dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă lumina i corespunzător locuin a. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpăirea, fluctua iile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensită ii luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerin ele EyeComfort. Acest corp de iluminat LED Philips nu numai că oferă o lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de via ă, asigurând niveluri constante ale colurilor, fluxului și calită ii luminii pe o perioadă care depășește un deceniu.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Montare click!FIX: Da
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou, Sală
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 149 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,06 kg
- Înălțime totală: 125 mm
- Lungime totală: 600 mm
- Lățime totală: 80 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2200
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 22
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 4

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169174887
- Greutate netă: 1,06 kg
- Greutate brută: 1,33 kg
- Înălțime: 61 cm
- Lungime: 10,4 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.356

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com