

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

500 mm

4000 K

G13



8720169194090



Iluminat cu LED de durată pentru sarcini de lucru cu o calitate excelentă

Upgrade-ul la tuburi cu LED Philips este o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu o tehnologie LED modernă și eficientă. Acest tub cu LED Philips este perfect pentru locurile care au nevoie de multă lumină.

Alege o soluție de durată

- Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 50 % prin înlocuirea tuburilor fluorescente existente (interzise de reglementările UE din 2023).

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Cu o durată de viață de 15.000 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a surselor de lumină și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Alegeți un înlocuitor simplu pentru vechile dvs. lumini fluorescente

- Înlocuitorul perfect pentru tuburile fluorescente liniare, care se instalează direct în corpurile de iluminat existente. Conectare simplă, fără bătaile de cap asociate recablării.

Repere

Reduce consumul de energie cu peste 50 % în comparație cu luminile fluorescente

**Durabilitate mare, 15.000 de ore
Instalare rapidă și ușoară**

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: T8
- Soclu: G13
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 240 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 600 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Informații ambalaj

- EAN: 8720169194090
- EOC: 872016919409000
- Titlu produs: LED T8 450mm 6W G13 CW 1CT/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 6
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 452 mm
- Lungime totală: 452 mm
- Lățime totală: 28 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Număr de înregistrare EPREL: 1419053
- Compatibilitate cu balasturile: EM

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169194090
- Greutate netă: 0,08 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 51,8 cm
- Lungime: 3,1 cm
- Lățime: 3,1 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.435

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com