

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

900 mm

4000 K

G13



8720169194137



Iluminat cu LED de durată pentru sarcini de lucru cu o calitate excelentă

Upgrade-ul la tuburi cu LED Philips este o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu o tehnologie LED modernă și eficientă. Acest tub cu LED Philips este perfect pentru locurile care au nevoie de multă lumină.

Alege o soluție de durată

- Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 50 % prin înlocuirea tuburilor fluorescente existente (interzise de reglementările UE din 2023).

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Cu o durată de viață de 15.000 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a surselor de lumină și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Alegeți un înlocuitor simplu pentru vechile dvs. lumini fluorescente

- Înlocuitorul perfect pentru tuburile fluorescente liniare, care se instalează direct în corpurile de iluminat existente. Conectare simplă, fără bătaile de cap asociate recablării.

Repere

Reduce consumul de energie cu peste 50 % în comparație cu luminile fluorescente

Durabilitate mare, 15.000 de ore
Instalare rapidă și ușoară

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: T8
- Soclu: G13
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 240
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1200 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Informații ambalaj

- EAN: 8720169194137
- EOC: 872016919413700
- Titlu produs: LED T8 900mm 12W G13 CW 1CT/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 12
- Consum de energie kWh/1000 h: 12

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 909 mm
- Lungime totală: 909 mm
- Lățime totală: 28 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1419055
- Compatibilitate cu balasturile: EM

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169194137
- Greutate netă: 0,14 kg
- Greutate brută: 0,18 kg
- Înălțime: 97,5 cm
- Lungime: 3,1 cm
- Lățime: 3,1 cm



Data apariției: 2026-07-01
Versiune: 0.436

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com