

PHILIPS

Lampă de plafon
Garnet 30 W

Plafoniere

4000 K

Alb



8720169195219



O instalație de iluminat. Înterupătorul dvs. Trei setări de lumină.

Schimbarea atmosferei din camera dvs. nu a fost niciodată mai simplă. Lampa de plafon cu LED SceneSwitch de la Philips vă permite să setați atmosfera cu trei setări unice. Combinația dintre lumina principală și cea indirectă vă oferă opțiuni perfecte pentru socializare, concentrare și momente confortabile. Nu necesită variator sau instalare. Nu aveți nevoie decât de întrerupătorul existent

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Efect de lumină

- Lumină indirectă
- Lumină cu trei zone
- Lumină blândă și armonioasă

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Repere

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Lumină indirectă

Abajurul lămpii Volcano vă decorează spațiul și reflectă ușor lumina.

Lumină cu trei zone

Sursa de lumină cu trei zone vă oferă flexibilitatea de a crea atmosfera dorită.

Lumină blândă și armonioasă

Combinația potrivită de lumină indirectă și directă difuzează o strălucire caldă în spațiul dvs. fără strălucire.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului vă ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 113

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Garaj, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 154 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,04 kg
- Înălțime totală: 89 mm
- Lungime totală: 400 mm
- Lățime totală: 400 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 400 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3400
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169195219
- Greutate netă: 1,07 kg
- Greutate brută: 2,36 kg
- Înălțime: 44 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 44 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.435

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com