

# PHILIPS

Bec LED inteligent C37,  
soclu E14, 470 lm, 3 buc.

LED Inteligent

Lumină albă ajustabilă

Estompare

Autom inteligente

Controla i prin intermediul  
aplica iei sau al vocii



8720169210332



## Sporește inteligen a iluminatului

Bucură-te de control deplin asupra iluminatului cu lumina albă reglabilă pe care o poți regla fără efort de la tonuri reci, care sporesc concentrarea (6500 K), la nuanțe calde și relaxante (2700 K). Reglează fin luminozitatea de la intensitatea maximă până la numai 1%, pentru a crea ambianța perfectă pentru orice activitate, iar automatizările integrate îți ajută luminile să-ți urmărească rutina zilnică.

### Control inteligent

- Connected by WiZ

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

# Repere

## Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: C37
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,045 kg

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700–6500 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

## Diverse

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 40 mA

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Titlu produs: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT/6

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 4,9 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înăl ıme totală: 11,6 mm
- Lungime totală: 11,6 mm
- Lă ıme totală: 3,9 mm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 4.9 W

**Service**

- Garan ıe: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901099
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Da

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169210332
- Greutate netă: 0,41 kg
- Greutate brută: 0,49 kg
- Înăl ıme: 15,5 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 14 cm



Data apariției:  
2026-06-06  
Versiune: 0.424

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)