

PHILIPS

Lampă încastrată
Meson 190 mm 20 W

Lămpi încastrate

3000 K

Alb

8720169230965



Lumină confortabilă mai subțire

Iluminați-vă spațiul cu lumina corpul de iluminat orientat în jos Philips EyeComfort cu LED, care oferă o sursă de lumină confortabilă și plăcută pentru ochi.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Strălucire redusă. Confort sporit.

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design subțire

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

EyeComfort cu sisteme optice întreșesute

Tehnologia cu sisteme optice întreșesute îmbunătățește experiența generală de iluminare în viața de zi cu zi. Imprimată cu modele 3D pentru a ajuta la difuzarea luminii, tehnologia cu micro-lentile produce o distribuție

uniformă a luminii care reduce semnificativ strălucirea. Această lumină nu este doar o blândă și uniformă, care aduce mai mult confort ochilor, ci și redistribuie inteligent lumina pentru o iluminare mai puțin orbitoare în zona iluminată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 7.500
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 100 °
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 70 lm/W

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 150 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,124 kg
- Distanță de încastrare: 117 mm
- Înălțime totală: 35 mm
- Lungime totală: 190 mm
- Lățime totală: 190 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 17.5 cm x 17.5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 190 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2100
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele

- Clasa de protecție: Clasa II – Dublu izolat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169230965
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,18 kg
- Înălțime: 19,5 cm
- Lungime: 4,3 cm
- Lățime: 19,3 cm



Data apariției: 2025-09-20
Versiune: 0.353

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com